

F5 Corpus[®] VS

Staan waar je wilt.



permobil
POWER WHEELCHAIRS

F5 Corpus® VS

Staan waar je wilt.

Staan is een effectieve manier om een grotere onafhankelijkheid te bevorderen en het risico op secundaire complicaties te verminderen die het gevolg kunnen zijn van langdurig zitten in een rolstoel. De F5 Corpus VS heeft alle elektrische zitfuncties van de F5 Corpus in aanvulling op de stafunctie en rijmogelijkheid tijdens het staan. Deze stoel moet worden geadviseerd aan gebruikers die baat hebben bij een staande positie met alle voordelen en vrijheden bij de ADL activiteiten.

Sta comfortabel en vol vertrouwen.

Staan biedt de beste vermindering van de belasting op de zitbeenderen, wat helpt bij het verminderen van het risico op drukwonden.

Er zijn veel functionele, gezondheids- en psycho-sociale voordelen gekoppeld aan staan in een rolstoel.*

*RESNA position on the Application of Wheelchair Standing Devices, (Arva et al. 2009)



Corpus: het ultieme zitsysteem

Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het zitkussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van het nieuwe Corpus-zitsysteem.

De nieuwe Corpus-kussens hebben bieden meer comfort door een dubbellaagsschuim op de rugleuning, een opnieuw ontworpen zitkussen en Stretch-Air™-kussenstof.

In combinatie met BodyNatural geeft het nieuwe Permobil Corpus-zitsysteem een groot comfort voor gebruikers van elektrische stoelen tot 150 kg, ongeacht of ze elektrische functies nodig hebben.



BodyNatural

BodyNatural is een uniek systeem van Permobil, dat is ontworpen om de bewegingen van de elektrische zitfuncties te harmoniseren en te combineren en om de natuurlijke bewegingen van het lichaam te ondersteunen.

Intelligent Control System (ICS)

Soft start/soft stop-functie zorgt voor een soepele beweging van de zitverstellingen. De geheugenfunctie onthoudt uw 3 favoriete zitposities.

Verstelbare ergonomische

borststang voor comfort en vertrouwen.

Armsteunen

volgen automatisch uw positie en blijven in dezelfde comfortabele hoek, ongeacht de gekozen zit- of stapositie.

Beensteun

schuift uit tijdens het verstellen om de natuurlijke bewegingen van het lichaam te volgen.

Veiliger rijden in het donker

Optionele LED-verlichting voor en achter voor een betere helderheid en zichtbaarheid.

Programmeerbare voetplaathoogte

aanpassing maakt het gemakkelijk om de ideale staande positie te vinden.

Personaliseer uw rolstoel.

Kies uit een reeks UV-bestendige chassiskleuren. Gemakkelijk te reinigen en eenvoudig te monteren.

Hoek rugleuning - verstelbaar

Maakt aanpassing op maat mogelijk in een staande positie. Met BodyNatural-functie voor glijbeweging.

Agile vering

Uitzonderlijke rijcomfort dankzij de volledig onafhankelijke 4-wielophanging die hobbels absorbeert en trillingen minimaliseert.

Schoonhouden

Optionele achterwielspatborden beschermen de gebruiker en de motoren tegen opspattend water en vuil.

Automatische zelf-aanpassende steunwielen

zorgen voor stabiliteit tijdens het staan en worden ingetrokken tijdens het zitten, zodat er makkelijker over obstakels zoals drempels kan worden genavigeerd.





Specificaties

Maximumsnelheid	12 km/u
Actieradius	25 km–35 km*
Max. staande hoek 80° (zitten naar staan of liggen naar staan)	Gebruiker tot 100kg
Max. staande hoek 70° (zitten naar staan of liggen naar staan)	Gebruiker meer dan 100kg
Min. draaicirkel	1490 mm
Draaien in gang	1200 mm
Hindernisklimmen	60/75 mm
Vering	Onafhankelijk op alle wielen
Elektronica R-net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 dockingsysteem	Ja – max 136 kg gebruikersgewicht
Crashtest ISO 7176-19 riemen/bevestigingspunten	Ja – max 136 kg gebruikersgewicht
Getest volgens EN12182/EN12184 CE	Ja
Lengte inclusief anti-kippers	1145 mm
Breedte onderstel	650 mm

Breedte incl. zitting	650–790 mm
Hoogte	1095–1170 mm
Min. transportlengte inclusief anti-kippers	980 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. accu's 73 Ah	196 kg
Gewicht van accu's 73 Ah	2x23 kg
Zitting tot grondhoogte	450 mm
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450–800 mm
Zitdiepte	370–570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420–570 mm (per 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Rugleuninghoogte	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm
Armleuninghoogte	215–330 mm
Elektrische stoellift	0–350 mm
Elektrische kantelverstelling posterieur	50°
Elektrische kantelverstelling anterieur	5°/10°/20°/45°
Elek. beensteunverstelling	90–180°
Elektrische rugleuningregeling	85–180°

* Het bereik kan lager zijn als de rolstoel vaak wordt gebruikt op hellingen, zwaar terrein of om stoepranden op te rijden.



Staan



Kantelverstelling
achterwaarts



Stoellift



Beensteun



Rugleuning