

Topolino *smart*



Lichtgewicht HD-camerasysteem voor school en op het werk



Topolino smart biedt slechtziende leerlingen, studenten en werkenden de mogelijkheid om ongecompliceerd te kunnen studeren en werken. Door het geringe gewicht, het eenvoudige in- en uitklappen en de aansluiting door middel van een USB-of VGA-kabel is het apparaat, bijvoorbeeld bij een wisseling van lokaal, in een mum van tijd weer geïnstalleerd. Op de plaats van bestemming kan de Topolino smart in iedere gewenste positie worden opgesteld, omdat de draai- en kantelbare autofocuscamera bij het omschakelen van de lees- naar de ruimtestand alle instellingen opslaat. Bijzonder comfort biedt het nieuwe overzichtsvenster met kruisaanduiding zo kunt u steeds zien waar in de tekst u op dat moment leest. Er is ook een mogelijkheid om videobeelden op te slaan.

Uw voordelen

- compact, licht systeem met lees- en ruimtecamera in HD-kwaliteit
- eenvoudige aansluiting door middel van USB-kabel
- comfortabele bediening via bedieningspaneel of PC/laptop-toets combinatie incl. automatisch opslaan van de instellingen
- overzichtsmodus voor betere oriëntatie in de tekst
- split-screen in combinatie met gangbare vergrotingssoftware

De betere hulpmiddelenzorg bij slechter zien!

Lexima
Reinecker vision

Topolino *smart*

Technische gegevens



60 Hz camera, progressive scan, maximaal 1680 x 1050 pixels



comfort-autofocus



ca. 1,9-85 keer afhankelijk van de TFT-monitor



USB-aansluiting
VGA-aansluiting



oplaadbare li-ion accu
gebruiksduur ca. 3 uur
laadtijd ca. 2,5 uur



beelddeling, oriëntatielij, beeldafdekking, tas met schouderriem



full color
monochroomkleuren: 
positieve monochroomkleuren zijn alleen te kiezen met gebruik software



gewicht ca. 2,3 kg
(B x H x D) opgebouwd:
ca. 19 x 45 x 45 cm, ingeklapt: ca. 19 x 10 x 36 cm



brief, boek, foto, catalogus, bankafschrift, krant, flip-over, schoolbord, presentatie



brief, kruiswoordpuzzel, schoolaantekeningen, overmaking



optioneel:
XY-leestafel (B x D) 34 x 30 cm
tas voor XY-leestafel

