

Dusch- und Transportwagen Boberg

*Shower and Transport
Trolley Boberg*



Transportieren, Duschen, Mobilisieren
Transporting, Showering, Mobilisation

Dusch- und Transportwagen
Shower and Transport Trolleys

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN
EXPERIENCE THE FUNCTION – DISCOVER THE SPECIAL

hanse
MEDIZINTECHNIK

Boberg – zum Transport, zum Duschen und zur Mobilisation

For transport, showering and mobilisation

Der Dusch- und Transportwagen Boberg ist in Zusammenarbeit mit Fachpflegekräften entstanden. Dieser Duschwagen mit seinen Leichtlaufrollen und seinem zentralen Bremssystem ist zugelassen für Patientengewichte bis 150 kg (elektrische Höhenverstellung) bzw. 200 kg (hydraulische Höhenverstellung).

The shower and transport trolley Boberg was developed in cooperation with qualified nursing staff. Boberg with smooth running castors and its central breaking system is suitable for patients weighing up to 150 kg (electric height adjustment) or up to 200 kg (hydraulic height adjustment)



Dreiteiliger Boberg in Duschposition
Three-section Boberg in shower position



Seitengitter und Duschmatratze
heruntergeklappt zum Liegendtransfer
*Side rails and shower mattress
let down for lying transfer*



Hydraulische Höhen-
verstellung (Boberg 200 kg)
*hydraulic height adjustment
(Boberg 200 kg)*



Dreiteiliger Boberg in niedrigster Position
Three-section Boberg in lowest position



Dreiteiliger Boberg in höchster Position
Three-section Boberg in highest position

Besondere Merkmale

- Wahlweise ein-, zwei- oder dreiteilige Liegefläche
- Elektromotorische Höhenverstellung (Boberg 150 kg): durch Handbedienung und/oder Fußschalter
- Hydraulische Höhenverstellung (Boberg 200 kg): durch Fußpedal
- Leichtlaufrollen mit Fadenschutz
- Zentrales Bremssystem:
 - von allen 4 Rollen zentral bremsbar
 - richtungsfeststellbare Lenkrolle von allen 4 Rollen bedienbar
- Seiten- und Endgitter aus Edelstahl
- Fahrgestell aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Vier Ablenkrollen zum Schutz vor Kollisionen

Special Features

- Lying surface optionally available with one, two or three sections
- Electric height adjustment (for Boberg 150 kg): by hand control and/or foot switch
- Hydraulic height adjustment (Boberg 200 kg): by foot pedal
- Smooth running castors with thread guards
- Central breaking system:
 - operable from all 4 wheels/castors
 - directionally adjustable swivel castor can be operated by all 4 wheels
- Stainless steel side railings and end railings
- Chassis made of galvanized and powder coated steel
- Four rotating deflector wheels to prevent collisions



Dreiteiliger Boberg in Fußtieflage
Three-section Boberg in foot-down tilt



Zweiteiliger Boberg mit Oberkörperhochlagerung
Two-section Boberg with raised top section

Optionale Ausstattung

Accessories



Polsterauflage für den Einsatz als Transportwagen
Cushioning, necessary for transport



Zentrales Bremssystem (von allen 4 Rollen zentral bremsbar)
Central braking system (operable from all 4 wheels/casters)



Fußschalter zur Höhenverstellung
Foot switch for height adjustment



Ventilhandbrause mit Duschschlauch und Kupplungsstück
Hand shower with valve, pressure hose and coupling



Hanse-Duschkissen als Kopfpolster
Hanse shower cushion for patient head support

Übersicht Ausstattung

- Duschmatratze mit 20mm Polsterung
- Duschmatratze mit 50mm Polsterung
- Hanse-Duschkissen als Kopfpolster
- Polsterauflage für den Einsatz als Transportwagen
- Ventilhandbrause mit Duschschlauch und Kupplungsstück
- Akkupack zum Wechseln
- Fußtieflage 25° (nur für den 2-teiligen Boberg)
- Verlängerung Liegefläche möglich
- Ausführung in Edelstahl möglich
- Transferhilfe „Rollboard“

Overview accessories

- Shower mattress 20mm thick
- Shower mattress 50mm thick
- Hanse shower cushion for patient head support
- Cushioning, necessary for transport
- Hand shower with valve, pressure hose and coupling
- Rechargeable battery pack for changing
- 25° foot-down (only for two-section Boberg)
- Extension of lying surface possible
- Alternative material stainless steel possible

Hier mehr erfahren
For more information

